



3/8 colio keturbriaunių galvučių rinkinys 28 vnt., Dalių skaičius: 28



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630047 28
GTIN	4045197955975
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Pavaros ir jungties vieta pagal DIN 3122 / 3123 Viskas sudėta į plastikinę dėžę.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

12-briaunės galvutės: 12 vnt. kaip Nr. 637100

dyd. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 colio

galinės galvutės, 12-briaunės, ilgos: 9 vnt. panašūs į Nr. 637322 dyd. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 colio

Galvutės pakaitinimo žvakėms, 12-briaunės: 2 vnt. panašūs į Nr. 637329 dyd. 16; 20,8

T formos rankena: 1 vnt. panašūs į Nr. 635720, dyd. 200

Ilgintuvai: 2 vnt. kaip Nr. 635420 dyd. 75; 250

Lankstas: 1 vnt. panašūs į Nr. 636220

Terkšlė: 1 vnt. panašūs į Nr. 635090

Laikoma: plastikinis lagaminas.

Aukštis: 84 mm

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

12-briaunių galvučių dydžių ribos: 1/4-7/8 in

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
12-briaunių galvučių dydžių ribos	1/4-7/8 in
Dalių skaičius	28
Perdavos profilis	12-briaunė galvutė
Pakuotė	plastikinę dėžę
Ilgis	350 mm
Plotis	302 mm
Aukštis	84 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas