

**Garant****GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 18/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212803 18/2
GTIN	4045197956033
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	0,3 mm
Koto Ø $D_s$ h6	16 mm
Ø $D_3$	10 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	20 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	150 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Apskritimio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{max}$	34 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	8,13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOM.060310
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	18 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	2,82 laipsniai

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas $\kappa$	15 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP