

Garant
GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 18/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212804 18/2
GTIN	4045197956040
Produktų klasė	210

Aprašymas
Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**. Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	8,13 mm
Vidinis aušinimas	taip
$\varnothing D_2$	13 mm
Tvirtinimo sriegis M	M8
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	18 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	2,82 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	34 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L_{viso}	25 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,3 mm

Ø D ₁ h6	8,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOM.060310
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	28 mm
Ø D ₃	10 mm
Serija	Power Q
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	219799 1