

Garant**Ratukų laikiklių pora vežimėliams su stalčiais Stūmimo kryptis stalčius priekyje, Tipas: R36E****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942947 R36E
GTIN	4045197526366
Produktų klasė	91H

Aprašymas**Modelis:**

Ratukų laikiklių pora – po 2 stabilūs ir valdomus ratukus su rutuliniais guoliais (Ø 100 mm) su fiksatoriumi, kiekviena pora sujungta skersiniu. **Atkreipkite dėmesį į ratukų judėjimo kryptį.** Leistinoji apkrova 600 kg, kai svoris paskirstytas tolygiai.

Tinka:

Ratukų laikiklių pora tinka 94 skyriaus įrankių spintoms (iki 2019/08), kurių **matmenys 27×36 E, 36×36 E**. Saugumo sumetimais (kad neapvirstų) maksimalus naudingasis korpuso aukštis turi būti 900 mm (27×36E) arba 1225 mm (36×36E). **Stumiami iš priekio.**

Pastaba:

- **Stalčiams įrankių spintelėse su ratukais būtina sumontuoti atskirus fiksatorius. Tada stalčiai automatiškai užsirakina juos uždarius ir transportuojant nebeatsidaro. Atskirus fiksatorius stalčiams iš 94 skyriaus (iki 2019 m. 08 mėn.) rasite atsarginių dalių sąrašė Nr. 949605.**
- **Prašome nepamiršti, kai skaičiuosite ratukų apkrovą (600 kg), ir pačios spintos svorio.**
- **Prašome atkreipti dėmesį, kokia kryptimi turėtų judėti ratukai.**

Techninis aprašymas

maksimali bendra keliamoji galia	600 kg
Ratuko Ø valdomas ratukas	100 mm

Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Sukimosi kryptis	Kryptis Spintos plotis
Tipas	R36E
Ratuko Ø stabilus ratukas	100 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Produkto rūšis	Rulonas