



Veržtuvas darbui viena ranka, Užveržimo tarpas: 600mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	860250 600
GTIN	4008158030692
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Veržtuvai pagaminti iš pagerintos kokybės plieno. Korpusas ir svirtis iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido. Apsauginės plokštelės iš elastinio plastiko tausojamajam užveržimui. Detalę **greitai užfiksuoti** galima **viena ranka** pastumiami svirtimi. Galima pasirinkti, iš kurios pusės dirbti - iš **2K rankenos** arba kreipiančiosios. **Galingas užspaudimas** (ir atlaisvinimas) sraigtu su trapeciniu sriegiu - kaip paprastų plieninių veržtuvų. Ergonominis atleidimo mygtukas užtikrina lengvą slankiosios apkabos eigą. Užspaudimo jėga iki 3500 N.

Paskirtis:

Universalūs, ypač tinka ten, kur **naudotojas gali veržti tik viena laisva ranka**, pvz., prilaikant juostas, profilius, kabelius, vamzdžius ir pan. Labai patogiu dirbant **lygyje virš galvos** ir dirbant su **spyruokliuojančiomis** arba **lengvai linkstančiomis detalėmis**.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	600 mm
Kreipiančiosios skerspjūvis	19,5×9,5 mm
Išnešimas	100 mm

maksimali užspaudimo jėga	3500 Nm
Produkto rūšis	Veržtuvas