

HOLEX
CleverDrill ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 6,2 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	116050 6,2
GTIN	4045197956392
Produktų klasė	12B

Aprašymas
Modelis:

HOLEX CleverDrill tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio užgalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifluotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesniai procesų patikimumui užtikrinti

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 340

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 87,7 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 97 mm

Bendras ilgis L: 148 mm

Koto Ø D_s : 6,2 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D_s	6,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Norma	DIN 340

Užspaudimo griovelio ilgis c	97 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	87,7 mm
Nominalusis Ø D _c	6,2 mm
Bendras ilgis L	148 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas