



CleverDrill ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 4,2 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 116050 4,2 |
| GTIN | 4045197956316 |
| Produktų klasė | 12B |

Aprašymas

Modelis:

HOLEX CleverDrill tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio užgalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifluotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesniai procesų patikimumui užtikrinti

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 340

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 71,7 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 78 mm

Bendras ilgis L: 119 mm

Koto Ø D_s : 4,2 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------|
| Koto Ø D_s | 4,2 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Nominalusis Ø D_c | 4,2 mm |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 | 71,7 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Norma | DIN 340 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Bendras ilgis L | 119 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 78 mm |
| Smailas kampas | 130 laipsniai |
| Serija | HOLEX CleverDrill |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Tipas | N |
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |