



CleverDrill ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 3,2 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	116050 3,2
GTIN	4045197956217
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

HOLEX CleverDrill tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimui atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio užgalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifluotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesniai procesų patikimumui užtikrinti

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 340

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 64,2 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 69 mm

Bendras ilgis L: 106 mm

Koto Ø D_s : 3,2 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	69 mm
Koto Ø D_s	3,2 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	106 mm

Nominalusis $\varnothing D_c$	3,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	DIN 340
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	64,2 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas