



CleverDrill ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 11 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	116050 11
GTIN	4045197956545
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

HOLEX CleverDrill tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio užgalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifluotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesniai procesų patikimumui užtikrinti

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 340

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 111,5 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 128 mm

Bendras ilgis L: 195 mm

Koto Ø D_s : 11 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	DIN 340
Užspaudimo griovelio ilgis c	128 mm
Nominalusis Ø D_c	11 mm

Bendras ilgis L	195 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	111,5 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	11 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas