



Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas, Užveržimo tarpas: 160mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	860000 160
GTIN	4008158008677
Produktų klasė	83J

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis.

Judinamas prispaudiklis **su apsauga nuo slydimo**, kuri neleidžia užveržtiems veržtuvams netyčia atsilaisvinti. Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160. Prispaudžiamoji plokštuma su apsauginiu plastikiniu dangteliu.

Užspaudimo jėga iki 6000 N.

Standartas:

DIN 5117

Atsarginė dalis:

Apsauginis dangtelis Nr. 860115.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	160 mm
Išnešimas	80 mm

Kreipiančiosios skerspjūvis	25×6 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Vario užveržiamųjų antdėklų pora	862950
Užspaudimo dangtelių rinkinys 8 vnt. Prispaudžiamosios plokštės Ø 27 mm	860115 27