

Garant**Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas, Užveržimo tarpas: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

860050 800

GTIN

4045197559692

Produktų klasė

81D

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis.

Judinamas prispaudiklis **su apsauga nuo slydimo**, kuri neleidžia užveržtiems veržtuvams netyčia atsilaisvinti. Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160.

Judinamoji prispaudimo plokštė su integruotu **sraigto fiksatoriumi neleidžia sraigtui atsilaisvinti** vibruojant. Maksimalus jėgos perdavimas **ergonomiška rankena** su patogia Haptoprene danga ir smūgiams atsparia PP šerdimi. Paviršius išlieka neslidus net ir suimant šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. **Be apsauginio gaubtelio.**

Standartas:**DIN 5117****Atsarginė dalis:**

Apsauginis dangtelis Nr. 860051.

Techninis aprašymas

Išnešimas	120 mm
Užveržimo tarpas	800 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	35×11 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Užspaudimo dangtelių rinkinys 12 vnt. Tipas 300-2500	860051 300-2500
--	-----------------