



## CleverDrill ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 3,9 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	116050 3,9
GTIN	4045197956286
Produktų klasė	12B

### Aprašymas

#### Modelis:

**HOLEX CleverDrill** tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio užgalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifluotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

#### Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:  
drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus  $1,5 \times$  nominalus  $\emptyset$ .

#### Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesniai procesų patikimumui užtikrinti

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 340

Tolerancija Nominalusis  $\emptyset$ : h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis  $L_2$ : 72,15 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 78 mm

Bendras ilgis L: 119 mm

Koto  $\emptyset D_s$ : 3,9 mm

### Techninis aprašymas

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$	72,15 mm
Norma	DIN 340
Koto $\emptyset D_s$	3,9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Nominalusis $\varnothing D_c$	3,9 mm
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	h8
Bendras ilgis L	119 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	78 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas