



Karūninis grąžtas HM plokščias, Ø DC: 45mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	118505 45
GTIN	4045197956835
Produktų klasė	12C

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo karūna ir kotas iš vieno ruošinio (grūdinto), išskirtinis patvarumas ir žemas spindulinis mušimas. **Plonos HM pjovimo plokštelės su teigiamu pjovimo kampu ir dideliu užpakaliniu kampu** puikiai pjauna mažesnėmis pjovimo jėgomis. Centravimo grąžtas keičiamas, kotas su 3 tvirtinimo plokštumomis.

Visų dydžių pjūvio plotis 1,9 mm. Ø tolerancija: + 0,15 / – 0,05 mm.

Ilgis L: **visi dyd. = 11,8 mm**

Paskirtis:

Naudoti tik stacionariose staklėse. Puikiai tinka pluoštu sutvirtintiems plastikams (GFK ir CFK). Lakštams, kurių storis iki 5 mm.

Techninis aprašymas

Koto Ø	10 mm
Nominalusis Ø D _c	45 mm
Ilgis L	11,8 mm
Modelis	plokščias
Ašmenys	HM
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis
Ø tolerancija	–0,05/0,15 mm

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Karūninis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	M
Grafitas, GFK / CFK	tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		