



Išsilyginantis kryžminis lazerinis nivelyras LINO, Tipas: L2G



Užsakymo data

Užsakymo numeris	468481 L2G
GTIN	7640110697535
Produktų klasė	47C

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, ergonomiškas plastikinis korpusas, apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės. **Su žaliomis lazerio linijomis optimaliam matomumui. Iki 400% geresnis matomumas, negu su raudonais lazerio spinduliais.**

Pulsavimo funkcija su energiją taupančiu režimu. **Ilgą eksploataavimo trukmę** net iki 44 h dėl ličio jonų akumuliatoriaus. Magnetinis adapteris gali būti tvirtinamas ant bet kurios sienos, kurioje yra plieno elementų. **Dėl magneto galima palenkti ir lengvai nuimti.** Regulatorius įstrižoms projekcijoms ir kaip apsauga transportuojant.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su adapteriu, ličio jonų akumuliatoriumi, įkrovikliu, baterijos laikiklis, taikiniu ir lagaminu.

Techninis aprašymas

Išlyginimo ribos	±4 laipsniai
Plotis	60 mm

IP apsaugos klasė	IP 54
Leistina paklaida	0,2 mm/m
Stovo sriegis	1/4 UNC in
Veikimo nuotolis	35 m
Gylis	100 mm
Lazerio klasė	2
Veikimo nuotolis su imtuvu	80 m
Svoris	530 g
Aukštis	110 mm
Lazerio spalva	žalia
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Kryžminių linijų lazeris

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---------------------------------------------------	------------