



Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas, Užveržimo tarpas: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

860000 200

GTIN

4008158008707

Produktų klasė

83J

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis.

Judinamas prispaudiklis **su apsauga nuo slydimo**, kuri neleidžia užveržtiems veržtuvams netyčia atsilaisvinti. Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160. Prispaudžiamoji plokštuma su apsauginiu plastikiniu dangteliu.

Užspaudimo jėga iki 6000 N.

Standartas:

DIN 5117

Atsarginė dalis:

Apsauginis dangtelis Nr. 860115.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas

200 mm

Išnešimas

100 mm

Kreipiančiosios skerspjūvis	27×7 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Vario užveržiamųjų antdėklų pora	862950
Užspaudimo dangtelių rinkinys 8 vnt. Prispaudžiamosios plokštės Ø 30 mm	860115 30