

Garant**Komponentai vežimėliams su stalčiais Šoninės sienelės slydimo kryptis, Tipas: R27E****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942948 R27E
GTIN	4045197526373
Produktų klasė	91H

Aprašymas**Modelis:**

Ratukų laikiklių pora – po 2 stabilūs ir valdomus ratukus su rutuliniais guoliais (Ø 100 mm) su fiksatoriumi, kiekviena pora sujungta skersiniu. **Atkreipkite dėmesį į ratukų judėjimo kryptį.** Leistinoji apkrova 600 kg, kai svoris paskirstytas tolygiai.

Tinka:

Ratukų laikikliai tinka 94 skyriaus įrankių spintoms (iki 2019/08), kurių **matmenys 36×27 E ir 54×27 E**. Saugumo sumetimais (kad neapvirštų) maksimalus naudingasis korpuso aukštis turi būti 900 mm. **Stumiama iš šono.**

Pastaba:

- **Stalčiams įrankių spintelėse su ratukais būtina sumontuoti atskirus fiksatorius. Tada stalčiai automatiškai užsirakina juos uždarius ir transportuojant nebeatsidaro. Atskirus fiksatorius stalčiams iš 94 skyriaus (iki 2019 m. 08 mėn.) rasite atsarginių dalių sąrašė Nr. 949605.**
- **Prašome nepamiršti, kai skaičiuosite ratukų apkrovą (600 kg), ir pačios spintos svorio.**
- **Prašome atkreipti dėmesį, kokia kryptimi turėtų judėti ratukai.**

Techninis aprašymas

Tipas	R27E
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2

Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Ratuko Ø stabilus ratukas	100 mm
Ratuko Ø valdomas ratukas	100 mm
maksimali bendra keliamoji galia	600 kg
Sukimosi kryptis	Kryptis Spintos gylis
Produkto rūšis	Rankena