

**HOLEX****Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas, Užveržimo tarpas: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

860100 1250

GTIN

4008158011905

Produktų klasė

82C

**Aprašymas****Modelis:**

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis. **Be apsauginio gaubtelio.**

**Standartas:****DIN 5117****Techninis aprašymas**

Kreipiančiosios skerspjūvis

35×11 mm

Išnešimas

120 mm

Užveržimo tarpas

1250 mm

Produkto rūšis

Veržtuvas

