



## Perjungiamas veržtuvas darbui viena ranka, Užveržimo tarpas: 450mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

860280 450

GTIN

4008158028545

Produktų klasė

83K

### Aprašymas

#### Modelis:

Kreipiančioji iš kalibruoto plieno, juodinta. Slystamoji apkaba, atraminis padas, korpusas ir slėgtuvo svirtis iš stiklo pluoštu sutvirtino poliamido (atsparaus smūgiams). Didelės, plokščios užspaudžiamosios plokštumos – galima spausti aplink kreipiančiąją. Praktiška **rankenėle** galima greitai **perjungti** užspaudimo funkciją į plėtimo. Greitas reguliavimas atlaisvinimo svirtimi.

#### Paskirtis:

Universalus pritaikymas, patogus darbas viena ranka nedidele užspaudimo jėga (iki 1200 N).

**Greitas perjungimas tarp užspaudimo ir plėtimo.**

### Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas

450 mm

Plėtimo ribos

75 - 535 mm

Išnešimas

85 mm

Kreipiančiosios skerspjuvis

20×5 mm

maksimali užspaudimo jėga

1200 Nm

Produkto rūšis

Veržtuvas