

Garant**Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas, Užveržimo tarpas: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

860050 160

GTIN

4045197559623

Produktų klasė

81D

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis.

Judinamas prispaudiklis **su apsauga nuo slydimo**, kuri neleidžia užveržtiems veržtuvams netyčia atsilaisvinti. Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160. Judinamoji prispaudimo plokštė su integruotu **sraigto fiksatoriumi neleidžia sraigtui atsilaisvinti** vibruojant. Maksimalus jėgos perdavimas **ergonomiška rankena** su patogia Haptoprene danga ir smūgiams atsparia PP šerdimi. Paviršius išlieka neslidus net ir suimant šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. Prispaudžiamoji plokštuma su apsauginiu plastikiniu dangteliu.

Standartas:**DIN 5117****Atsarginė dalis:**

Apsauginis dangtelis Nr. 860051.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	160 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	25×6 mm
Išnešimas	80 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Užspaudimo dangtelių rinkinys 12 vnt. Tipas 160	860051 160
---	------------