

**Šlavimo mašina, Gamintojo pavadinimas: SW250****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078550 SW250
GTIN	5715492191987
Produktų klasė	07C

Aprašymas**Modelis:**

Rankomis valdomos šlavimo mašinos šoninėmis šluotomis, kurių aukštis reguliuojamas be įrankių, ir pagrindiniu cilindrinio šepetėlio optimaliai valo net ir nelygų paviršių.

Juda stumiamas, **didelis surinkimo indas, nerūdijantis rėmas ilgesniam naudojimui** ir užlenkiama rankena.

Tinka darbui tiek viduje, tiek ir lauke.

Paskirtis:

Tiek kietoms grindims, tiek kiliminei dangai valyti. Idealiai tinka sušluoti nedidelį kiekį lapų, sausų šiukšlių, kamščiams, nuorūkoms ir pan.

Tiekimo sudėtis:

Rankomis valdoma šlavimo mašina, pagrindinis cilindrinis šepetys, šoninė šluota, integruotas filtras. Pagrindinis cilindrinis šepetys ir dvi šoninės šluotos.

Techninis aprašymas

Teoriškai nuvalomas plotas	3680 m ² /h
Talpų tūris	38 l
Ilgis	1470 mm

Darbinis plotis su šoninėmis šluotomis	920 mm
Plotis	920 mm
Gamintojo pavadinimas	SW250
Svoris	20 kg
Aukštis	1120 mm
Produkto rūšis	Šlavimo mašina