

HOLEX**Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas, Užveržimo tarpas: 2000mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 860100 2000 |
| GTIN | 4008158011943 |
| Produktų klasė | 82C |

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis. **Be apsauginio gaubtelio.**

Standartas:**DIN 5117****Techninis aprašymas**

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Užveržimo tarpas | 2000 mm |
| Kreipiančiosios skerspjūvis | 35×11 mm |
| Išnešimas | 120 mm |
| Produkto rūšis | Veržtuvas |

