

rapid**Automatinis žarnų vyniotuvas, Tipas: 15SCS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080070 15SCS
GTIN	2050001946843
Produktų klasė	08A

Aprašas**Aprašymas:**

Automatinis žarnų vyniotuvas plastikiniame korpuse su lanksčia PU žarna ir kartu su **žarnos kreipiančiąja** tvirtinimui ant sienos su pasukama montavimo plokšte. **Komplekte yra RAPID-SCS.**

Plotis: 465 mm

Gylis: 220 mm

Aukštis: 400 mm

maksimalus darbinis slėgis: 16 bar

Išėjimo jungtis: 3/8 AG in

Įėjimo jungtis: 3/8 AG in

Techninis aprašymas

naudingasis žarnos ilgis	15 m
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Žarnos vidinis Ø	10 mm
Išėjimo jungtis	3/8 AG in
Įėjimo jungtis	3/8 AG in

Korpuso gylis	220 mm
Korpuso plotis	465 mm
Korpuso aukštis	400 mm