

**Garant****Lengvas kaliojo ketaus veržtuvas, Užveržimo tarpas: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

860050 2000

GTIN

4045197559739

Produktų klasė

81D

**Aprašymas****Modelis:**

Aukštos kokybės prispaudiklis iš kaliojo ketaus; tvirtos prizminės kreipiančiosios iš profiliuoto plieno, su grioveliais, cinkuotos galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas, juodintas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitai veikiantis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis.

Judinamas prispaudiklis **su apsauga nuo slydimo**, kuri neleidžia užveržtiems veržtuvams netyčia atsilaisvinti. Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160.

Judinamoji prispaudimo plokštė su integruotu **sraigto fiksatoriumi neleidžia sraigtui atsilaisvinti** vibruojant. Maksimalus jėgos perdavimas **ergonomiška rankena** su patogia Haptoprene danga ir smūgiams atsparia PP šerdimi. Paviršius išlieka neslidus net ir suimant šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. **Be apsauginio gaubtelio.**

**Standartas:****DIN 5117****Atsarginė dalis:**

Apsauginis dangtelis Nr. 860051.

**Techninis aprašymas**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Kreipiančiosios skerspjuvis | 35×11 mm  |
| Užveržimo tarpas            | 2000 mm   |
| Išnešimas                   | 120 mm    |
| Produkto rūšis              | Veržtuvas |

---

## Priedai

|  |                 |
|--|-----------------|
| Užspaudimo dangtelių rinkinys 12 vnt. Tipas 300-2500 | 860051 300-2500 |
|--|-----------------|