

**Garant****GARANT Master TM kotinė sriegio freza su gylio ribotuvu 2,5×D, TiAlN, MF: 16X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139683 16X1,5
GTIN	4045197958082
Produktų klasė	11D

**Aprašymas****Modelis:**

VHM sriegimo freza **su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi**. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas **žemas radialinis mušimas ir įrankių patvarumas**.

**Naujoviška universali forma ir patvari danga** suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.

- **Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio.**
- **Daugiau pjovimo briaunų.**
- **Nauja danga optimaliam atsparumui nuo dilimo.**
- **Pakoreguotas sriegio profilis deformacijoms išvengti.**

**Privalumai:**

Iš koto pusės gylio ribotuvas 90° gilinimui ir sriegių frezavimui tup pačiu metu.

**Pastaba:**

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB: Nr. 139683 + 129100 HB.**  
Forma **HE: užsakoma Nr. 139683 + 129100 HE.**

**Techninis aprašymas**

Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L	108 mm
Koto ilgis L <sub>s</sub>	48 mm
Drožlių griovelėlių skaičius	6
Dantų skaičius Z	6
Sriegio gylis	41,25 mm

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,11 mm
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Sriegio dydis	M16×1,5
Nominalusis $\varnothing D_c$	13,9 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	41,25 mm
Programavimo vertė gilinimui $L_1$	42,55 mm
Kakliuko $\varnothing D_1$	16,5 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Gilavimo pakopos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Serija	Master TM
Produkto rūšis	Sriegimo freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	190 m/min	N

Al >10 % Si	tinka	160 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	125 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	115 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	S
Ketus (G)	tinka	105 m/min	K
CuZn	tinka	175 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	tinka		
<b>Paslaugos</b>			

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE