



## LED EX kišeninis prožektorius su baterijomis, Tipas: 4AA2B



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081521 4AA2B
GTIN	32705146523
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

Nuo sprogdimo apsaugotas prožektorius, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas.

**Aukštos kokybės LED lempos** atsparios smūgiams, dulkėms ir vandeniui

Su **LED reflektoriaus technologija**. **LED rankinis žibintas su pirminiu ir antriniu apšvietimu**, priekinis tolimųjų šviesų žibintas (šviečia į priekį), antrinio apšvietimo sukamasis jungiklis (šviečia ant kojų). Naudojant abi spinduliuotes tuo pačiu metu, veikimo laikas netrumpėja.

#### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Komplekte 4 baterijos Nr. 081557 LR6.

### Techninis aprašymas

Baterijos tipas	Mignon, AA
IP apsaugos klasė	IP 67
Svoris	153 g
Šviesos srautas	170 lm
Galvos Ø	35 mm
ATEX zona	zona 0
ATEX zona	zona 20
Korpuso spalva	geltonas

Baterijų kiekis	4
Švietimo trukmė	6 h
Šviesos srautas, 2 lygis	20 lm
Bendras ilgis	158 mm
Prietaiso savybės	Tinka EX sričiai
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius