



## LED EX kišeninis prožektorius su baterijomis, Tipas: 4AA2B



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081521 4AA2B
GTIN	032705146523
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

Nuo sprogdimo apsaugotas prožektorius, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas.

**Aukštos kokybės LED lempos** atsparios smūgiams, dulkėms ir vandeniui

Su **LED reflektoriaus technologija**. **LED rankinis žibintas su pirminiu ir antriniu apšvietimu**, priekinis tolimųjų šviesų žibintas (šviečia į priekį), antrinio apšvietimo sukamasis jungiklis (šviečia ant kojų). Naudojant abi spinduliuotes tuo pačiu metu, veikimo laikas netrumpėja.

#### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Komplekte 4 baterijos Nr. 081557 LR6.

### Techninis aprašymas

Baterijos tipas	Mignon, AA
IP apsaugos klasė	IP 67
Svoris	153 g
Šviesos srautas	170 lm
Galvos Ø	35 mm
ATEX zona	zona 0
ATEX zona	zona 20
Korpuso spalva	geltonas

Baterijų kiekis	4
Švietimo trukmė	6 h
Šviesos srautas, 2 lygis	20 lm
Bendras ilgis	158 mm
Prietaiso savybės	Tinka EX sričiai
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081551 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081553 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081552 LR6
Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR6	081559 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081554 LR6