



Saugus žarnų vyniotuvas, plastikinis korpusas Suslėgtas oras, Ø 8 ×12 mm, Tipas: 10S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080072 10S
GTIN	7391390327154
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Žarnų vyniotuvas su **žarnos kreipiamąja** ir kontroliuojamu, galingu įtraukimu. Itin atsparus lūžiams, uždaras **plastikinis korpusas** naudoti zonose, kur daug nešvarumų ir dulkių. Kompaktiška konstrukcija ir paprastas montavimas prie sienos ar lubų su **180° pasukimo kampu**. Dideliems srauto greičiams tinkanti **PU žarna** yra atspari dilimui, su plieninėmis jungtimis.

Pastaba:

Movą žr. Nr. 080286.

Techninis aprašymas

Automatinis vyniojimo įtaisas SCS	taip
Žarnos išorinis Ø	12 mm
Žarnos vidinis Ø	8 mm
Žarnos medžiaga	Poliuretano
Korpuso spalva	mėlyna
Išėjimo jungtis	1/4 in

maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Įėjimo jungtis	1/4 in
Žarnos spalva	mėlyna
Korpuso medžiaga	iš plastiko
naudingasis žarnos ilgis	10 m
Korpuso plotis	406 mm
Korpuso gylis	190 mm
Korpuso aukštis	313 mm
Tinka	Suslėgtas oras
Produkto pavadinimo požymis	Ø 8 ×12 mm
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvas

Priedai

Apsauginė movaVidinis sriegis Vidinis prijungimo sriegis 3/8 in	080286 3/8
Apsauginė movaVidinis sriegis Vidinis prijungimo sriegis 1/4 in	080286 1/4
Apsauginė movaVidinis sriegis Vidinis prijungimo sriegis 1/2 in	080286 1/2