



Saugus žarnų vyniotuvas, plastikinis korpusas Suslėgtas oras, Ø 8 × 12 mm, Tipas: 17S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080072 17S
GTIN	7391390327246
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Žarnų vyniotuvas su **žarnos kreipiamąja** ir kontroliuojamu, galingu įtraukimu. Itin atsparus lūžiams, uždaras **plastikinis korpusas** naudoti zonose, kur daug nešvarumų ir dulkių. Kompaktiška konstrukcija ir paprastas montavimas prie sienos ar lubų su **180° pasukimo kampu**. Dideliems srauto greičiams tinkanti **PU žarna** yra atspari dilimui, su plieninėmis jungtimis.

Pastaba:

Movą žr. Nr. 080286.

Techninis aprašymas

Korpuso medžiaga	iš plastiko
naudingasis žarnos ilgis	17 m
Žarnos medžiaga	Poliuretano
Išėjimo jungtis	1/4 in
Įėjimo jungtis	1/4 in
Žarnos spalva	mėlyna

maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Automatinis vyniojimo įtaisas SCS	taip
Žarnos vidinis Ø	8 mm
Žarnos išorinis Ø	12 mm
Korpuso spalva	mėlyna
Korpuso gylis	190 mm
Korpuso aukštis	409 mm
Korpuso plotis	490 mm
Tinka	Suslėgtas oras
Produkto pavadinimo požymis	Ø 8 × 12 mm
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvas

Priedai

Apsauginė mova Vidinis sriegis Vidinis prijungimo sriegis 1/2 in	080286 1/2
Apsauginė mova Vidinis sriegis Vidinis prijungimo sriegis 3/8 in	080286 3/8
Apsauginė mova Vidinis sriegis Vidinis prijungimo sriegis 1/4 in	080286 1/4