



Saugus žarnų vyniotuvas, plastikinis korpusas Suslėgtas oras, Ø 11 ×16 mm, Tipas: 10S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080077 10S
GTIN	7391390327383
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Žarnų vyniotuvas su **žarnos kreipiamąja** ir kontroliuojamu, galingu įtraukimu. Itin atsparus lūžiams, uždaras **plastikinis korpusas** naudoti zonose, kur daug nešvarumų ir dulkių. Kompaktiška konstrukcija ir paprastas montavimas prie sienos ar lubų su **180° pasukimo kampu**. Dideliems srauto greičiams tinkanti **PU žarna** yra itin atspari dilimui, su plieninėmis jungtimis.

Pastaba:

Movą žr. Nr. 080286.

Techninis aprašymas

maksimalus darbinis slėgis	12 bar
Žarnos vidinis Ø	11 mm
naudingasis žarnos ilgis	10 m
Žarnos medžiaga	Poliuretano
Įėjimo jungtis	1/2 in
Išėjimo jungtis	1/2 in

Korpuso spalva	mėlyna
Automatinis vyniojimo įtaisas SCS	taip
Žarnos išorinis Ø	16 mm
Žarnos spalva	mėlyna
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Korpuso aukštis	409 mm
Korpuso plotis	490 mm
Korpuso gylis	190 mm
Tinka	Suslėgtas oras
Produkto pavadinimo požymis	Ø 11 × 16 mm
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvas

Priedai

Apsauginė movaVidinis sriegis Vidinis prijungimo sriegis 3/8 in	080286 3/8
Apsauginė movaVidinis sriegis Vidinis prijungimo sriegis 1/4 in	080286 1/4
Apsauginė movaVidinis sriegis Vidinis prijungimo sriegis 1/2 in	080286 1/2