


VHM freza, TiAlN, Ø DC: 4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	203619 4
GTIN	4045197958853
Produktų klasė	12X

Aprašymas
Modelis:

Glotniajam apdirbimui. Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui. **Glotniam kontūriniam frezavimui.** Labai tvirta dėl pastiprintos šerdies.

Techninis aprašymas

Kotas	DIN 6535 HA su h6
Dantų skaičius Z	6
Bendras ilgis L	62 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,032 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Skersinės pastūmos kryptis	horizontalus
Pjovimo briaunos Ø D _c	4 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	16 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	50 m/min	H
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------