

**Greitojo keitimo sriegimo įrankio patronas M6–M20, Koto Ø d: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319447 40
GTIN	4045197959683
Produktų klasė	32P

Aprašymas**Modelis:**

Ašinio ilgio kompensavimas, lengva eiga dėl rutulinės kreipiamosios įvorės.

Standartas:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvorės Nr. 335420 – 335620.

Techninis aprašymas

Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
Koto Ø d ₁	40 mm
Darbinės dalies ilgis L	86 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	12 mm
Ilgio kompensacija tempiant	12 mm
Išorinis patrono Ø D	54 mm
Produkto rūšis	VDI sriegimo griebtuvas

