

Garant
Kūginis gilintuvas 75°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 12,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	150425 12,5
GTIN	4045197959522
Produktų klasė	11M

Aprašymas
Modelis:

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgaląsta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir **lygus pjūvis**, lyg nuimant užvartas arba įgilinant.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø	12,5 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	2,8 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Bendras ilgis L	54 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	75 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		