

Garant
Kūginis gilintuvas 75°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 25mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 150425 25 |
| GTIN | 4045197959546 |
| Produktų klasė | 11M |

Aprašymas
Modelis:

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgaląsta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir **lygus pjūvis**, lyg nuimant užvartas arba įgilinant.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------------|
| Išorinis Ø | 25 mm |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm ² | 0,2 mm/aps, |
| Bendras ilgis L | 71 mm |
| mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo | 3,8 mm |
| Koto Ø D _s | 10 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Danga | be dangos |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 75 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 33 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 27 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 27 m/min | P |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |