

**Garant****Kūginis gilintuvas 75°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 8mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 150425 8      |
| GTIN             | 4045197959515 |
| Produktų klasė   | 11M           |

**Aprašymas****Modelis:**

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgalasta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir **lygus pjūvis**, lyg nuimant užvartas arba įgilinant.

**Techninis aprašymas**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup> | 0,09 mm/aps,            |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                | 3                       |
| Išorinis Ø                                | 8 mm                    |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                     | 6 mm                    |
| Bendras ilgis L                           | 50 mm                   |
| mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo      | 2 mm                    |
| Danga                                     | be dangos               |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas         | 75 laipsniai            |
| Ašmenys                                   | HSS                     |
| Norma                                     | Gamykliniai standartai  |
| Kotas                                     | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas                         | ne                      |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Spalvinis žymėjimas | be                                |
| Produkto rūšis      | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | tinka         | 33 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 28 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 27 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 27 m/min       | P         |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |                |           |
| sausasis                       | ribotai tinka |                |           |