

Garant**Kūginis gilintuvas 100°, be dangos, Išorinis Ø DC: 16,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150023 16,5
GTIN	4045197959584
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Lengvas ir sklandus gilinimas ir užvartų nuėmimas.
Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,14 mm/aps,
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	59 mm
Išorinis Ø	16,5 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	3,5 mm
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	100 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		