

**Garant****Kūginis gilintuvas 100°, be dangos, Išorinis Ø DC: 12,4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150023 12,4
GTIN	4045197959577
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

Lengvas ir sklandus gilinimas ir užvartų nuėmimas.  
Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/aps,
Bendras ilgis L	55 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Išorinis Ø	12,4 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	3 mm
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	100 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		