

**HOLEX****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, Metriniam sriegiui: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	146745 M3-12
GTIN	4045197959768
Produktų klasė	12K

**Aprašymas****Modelis:**

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogiu išimti.  
Sudarytas iš mašininų sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

**Turinys:**

po 1 mašininį sriegiklį M3 – M12 Nr. 135855

**Techninis aprašymas**

Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Produkto rūšis	sriegiklius

**Priedai**

Mašininis sriegiklisHSS-E forma C M M3	135855 M3
Mašininis sriegiklisHSS-E forma C M M6	135855 M6
Mašininis sriegiklisHSS-E forma C M M5	135855 M5
Mašininis sriegiklisHSS-E forma C M M4	135855 M4
Mašininis sriegiklisHSS-E forma C M M12	135855 M12
Mašininis sriegiklisHSS-E forma C M M8	135855 M8
Mašininis sriegiklisHSS-E forma C M M10	135855 M10