



Spiralinis grąžtas HSS N, TiN, Ø DC h8: 9,7mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 114360 9,7 |
| GTIN | 4045197017031 |
| Produktų klasė | 12B |

Aprašymas

Modelis:

Standartinė šerdis be pastorinto koto. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnę.

Nušlifluotas profilis: žemas radialinis mušimas ir tikslus spiralės žingsnis, grąžtas serijinei gamybai.

Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 9,7 mm |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm ² | 0,16 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Koto Ø D _s | 9,7 mm |
| Bendras ilgis L | 133 mm |
| Norma | DIN 338 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 72,5 mm |
| Smailas kampas | 118 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Danga | TiN |
| Ašmenys | HSS |
| Tipas | N |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 56 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 50 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 50 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 37 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 31 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 10 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 10 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 6 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 31 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 80 m/min | N |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |