

**Garant****eco įpjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w: 19/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273866 19/3
GTIN	4045197959805
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

Su eco aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Paskirtis:**

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

**Tinka:**

Laikiklis Nr. 274093 arba VDI laikiklis Nr. 319132 – 319133.

**Atsarginė dalis:**

Fiksavimo varžtas Nr. 279828 1.

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670. Rinkinyje 2 atpjovimo peiliai, kiekvienas su plokštelių tvirtinimo lizdu.

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	3 mm
Peilio aukštis h <sub>5</sub>	19 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	40 mm
Aukštis h <sub>1</sub>	15,7 mm
Serija	Eco

Bendras ilgis L	96 mm
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis