



## LED EX kišeninis prožektorius su baterijomis, Tipas: 4AARFL



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081521 4AARFL
GTIN	032705146035
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

Nuo sprogdimo apsaugotas prožektorius, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas.

**Aukštos kokybės LED lempos** atsparios smūgiams, dulkėms ir vandeniui

Su **LED reflektoriaus technologija. LED rankiniam ir šalmo šviestuvui su priartinimo funkcija.** Lygus, platus centrinė spinduliuotė. Dėl patentuotos optinės sistemos jis puikiai tinka didelėms darbo vietoms apšviesti. Atsparus korozijai. Galinis jungiklis. Lengva pritvirtinti prie apsauginio šalmo naudojant šalmo laikiklį.

#### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

### Techninis aprašymas

Korpuso spalva	geltona
Baterijos tipas	Mignon, AA
IP apsaugos klasė	IP 67
Galvos Ø	35 mm
Baterijų kiekis	4
ATEX zona	Zona 0
ATEX zona	zona 20
Švietimo trukmė	5,5 h
Šviesos srautas	225 lm

Svoris	158 g
Bendras ilgis	158 mm
Prietaiso savybės	Tinka EX sričiai
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081552 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081554 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081553 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081551 LR6
Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR6	081559 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6