

Weidmüller **Dvipolis įtampos matuoklis, Tipas: COMBIPRO****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Dviejų polių įtampos matuoklis, ergonomiškos konstrukcijos, vandeniui, smūgiams ir lūžiams atsparus plastikinis korpusas, dvi matavimo rankenos su magnetiniu laikikliu, skirtu valdyti viena ranka.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, poliškumo ir laidininkų tikrinimui.

Standartas:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Tiekimo sudėtis:

Su 2 baterijomis 081561 dyd. LR3, storesniais liestukais (prisukami), izoliuotas apsauginis gaubtas.

Techninis aprašymas

Matavimo vietų apšvietimas	taip
Viršįtampio kategorija	CAT III 690 V; CAT IV 600 V

Sukamojo lauko krypties tikrinimas	taip
Kalibravimas	I1
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR3
Srovės pratekėjimo tikrinimas	optinis / garsinis
IP apsaugos klasė	IP 65
FI/RCD bandomosios srovės saugiklis	taip
Baterijų kiekis	2
Gamintojo pavadinimas	VT Combi Pro
Poliškumo tikrinimas	taip
Rodmenų diapazonas DC	6 - 690 V
Rodmenų diapazonas AC	6 - 690 V
Indikatorius	LED
Maitinimas	Baterijos
Srovės tiekimas	2x 081561 LR3
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis

Paslaugos

Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S	027120 S
DAkKS kalibravimas/Įtampos matuoklis Tipas S	027160 S

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------