

Weidmüller **Dvipolis įtampos matuoklis, Tipas: DIGIPRO****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Produktų klasė	47A

**Aprašymas****Modelis:**

Dviejų polių įtampos matuoklis, ergonomiškos konstrukcijos, vandeniui, smūgiams ir lūžiams atsparus plastikinis korpusas, dvi matavimo rankenos su magnetiniu laikikliu, skirtu valdyti viena ranka. Įtampos matuoklis AC veikiantis itin efektyviu metodu True RMS. Diodo bandymas.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, poliškumo ir laidininkų tikrinimui.

**Standartas:**

**IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401**

**Tiekimo sudėtis:**

Su 2 baterijomis 081561 dyd. LR3, storesniais liestukais (prisukami), izoliuotas apsauginis gaubtas.

**Techninis aprašymas**

Indikatorius	Skaitmeninis LCD ekranas
Rodmenų diapazonas DC	1 - 1500 V

Sukamojo lauko krypties tikrinimas	taip
Varža	0 - 1,99 kΩ
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR3
IP apsaugos klasė	IP 65
Rodmenų diapazonas AC	1 - 1000 V
Viršįtampio kategorija	III KAT., 1 000 V, IV KAT., 600 V
FI/RCD bandomosios srovės saugiklis	taip
Gamintojo pavadinimas	VT Digi Pro
Poliškumo tikrinimas	taip
Kalibravimas	I1
Baterijų kiekis	2
Srovės pratekėjimo tikrinimas	optinis / garsinis
Verčių fiksavimo mygtukas	taip
Matavimo vietų apšvietimas	taip
Dažnio matavimas	1 - 950 Hz
Maitinimas	su baterijomis
Srovės tiekimas	2× 081561 LR3
Talpa	0,05 - 1999 μF
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis

## Paslaugos

Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S	027120 S
DAkKS kalibravimas/Įtampos matuoklis Tipas S	027160 S

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------