

Weidmüller **Dvipolis įtampos matuoklis, Tipas: MASTER****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473201 MASTER
GTIN	4032248405763
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Dviejų polių įtampos matuoklis, ergonomiškos konstrukcijos, vandeniui, smūgiams ir lūžiams atsparus plastikinis korpusas, dvi matavimo rankenos su magnetiniu laikikliu, skirtu valdyti viena ranka.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, poliškumo ir laidininkų tikrinimui.

Standartas:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Tiekimo sudėtis:

Su 2 baterijomis 081561 dyd. LR3, storesniais liestukais (prisukami), izoliuotas apsauginis gaubtas.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	I1
Poliškumo tikrinimas	taip

Baterijų kiekis	2
Indikatorius	LED
IP apsaugos klasė	IP 54
Viršįtampio kategorija	III KAT., 600 V, IV KAT., 300 V
Rodmenų diapazonas AC	12 - 690 V
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR3
Rodmenų diapazonas DC	12 - 690 V
Gamintojo pavadinimas	VT Master
Srovės pratekėjimo tikrinimas	optinis / garsinis
Maitinimas	Baterijos
Srovės tiekimas	2× 081561 LR3
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis

Paslaugos

Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S	027120 S
DAkkS kalibravimas/Įtampos matuoklis Tipas S	027160 S

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------