



Staklių / darbo vietos šviestuvai, Tipas: 5W



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081321 5W
GTIN	2050001945921
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

LED juodas dirbtuvių šviestuvas iš aliuminio su mygtuku. Su lanksčiu guma dengtu kotu ir magnetiniu cokoliu. LED dirbtuvių šviestuvas 5 W su fokusuojamu apšvietimo kampu 15 – 75°.

Detalus aprašymas:

· **Apšvietimo kampas 15 – 75°.**

Funkcija:

IP63: Yra apsauga nuo vandens čiurkšlės, iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Pastaba:

Papildomai prie magnetinio pagrindo galima užsisakyti fiksavimo gnybtą, sieninį laikiklį ir atraminę koją.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Magnetinio pado Ø	83 mm
IP apsaugos klasė	IP 63

Šviesos srautas	450 lm
Keičiamos apšvietimo priemonės	ne
Šviesos stiprumas	5 W
Nominalioji įtampa	250 V
Bendras aukštis	480 mm
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas