



Staklių / darbo vietos šviestuvai, Tipas: 6WDUO



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081321 6WDUO
GTIN	2050001945938
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

LED juodas dirbtuvių šviestuvai iš aliuminio su mygtuku. Su lanksčiu guma dengtu kotu ir magnetiniu cokoliu. LED dirbtuvių šviestuvai 2 × 6 W, šviestuvo galvutė su dviem 360° pasukamais šviesos moduliais.

Funkcija:

IP63: Yra apsauga nuo vandens čiurkšlės, iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Pastaba:

Papildomai prie magnetinio pagrindo galima užsisakyti fiksavimo gnybtą, sieninį laikiklį ir atraminę koją.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 63
Magnetinio pado Ø	83 mm
Šviesos srautas	1200 lm
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio

Keičiamos apšvietimo priemonės	ne
Šviesos stiprumas	12 W
Nominalioji įtampa	250 V
Bendras aukštis	510 mm
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas