



LED kišeninis prožektorius, Tipas: P7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081485 P7
GTIN	4058205009898
Produktų klasė	04B

Aprašymas

Modelis:

High Performance serija LED LENSER universaliam naudojimui. Su kritimo testu iš 1 m aukščio. LED Lenser - tai viena pažangiausių technologijų LED prožektorių srityje. **Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose** visi kontaktai paauksuoti, **aukštos kokybės lęšiai** užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose aukštos kokybės prožektoriuose yra patentuota fokusavimo sistema **Advanced Fokus System**.

- **Advanced Focus System (AFS) sistema kartu derina lęšį ir reflektorių ir taip suvienija abiejų sistemų privalumus. Rezultatas yra puikus šviesos fokusavimas bei vienalytis, nesufokusuotas šviesos kūgis. Todėl AFS yra viena iš pasaulyje geriausių fokusavimo sistemų, skirtų LED lempoms.**
- **Rapid Focus** įprastines fokusavimo sistemas su pasukimo mechanika įprastai reikia valdyti dviem rankomis. **Speed Focus leidžia greitai reguliuoti šviesos kūgį viena ranka.**

Funkcija:

IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081557 LR3.

Techninis aprašymas

Svoris	175 g
Baterijų kiekis	4
Gamintojo pavadinimas	P7

Advanced Focus System (AFS)	taip
Galvos Ø	37 mm
Šviesos srautas	450 lm
IP apsaugos klasė	IP X4
Šviesos srautas, 2 lygis	40 lm
Švietimo trukmė	25 h
Komplekte krepšys su diržu	taip
Rapid Focus	taip
Švietimo trukmė, 2 lygis	25 h
Bendras ilgis	130 mm
Maitinimas	Baterijos
Tarptautinis dydis	LR3
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius