

**Tvirtos armatūros replės, juodos spalvos, juodintos, Visas ilgis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	706665 300
GTIN	4010995407124
Produktų klasė	73D

Aprašymas**Modelis:**

Su itin plona galvute ir ilgomis kojėlėmis. Tvirtas pjovimas su tiksliu šlifu, neizoliuota galvutė. indukciniu būdu grūdinti preciziniai ašmenys apie 64 HRC. Plastikumu dengtos kojėlės.

Paskirtis:

Siauros formos, su kurios pagalba galima tekinti net ir sunkiai prieinamose vietose

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa vidutinio kietumo vielą iki Ø	3,8 mm
visas ilgis	300 mm
Galvutė	suplonintas
Kojelė	ilga
Medžiaga	Specialus įrankinis plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	juodintas
Produkto rūšis	Priekinio kirpimo žnyplės