



## Pneumatinis smūginis suktuvas, Tipas: W2411



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

079171 W2411

GTIN

7322590051266

Produktų klasė

03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø.

Našus smūginis veržliasukis.

Oras išleidžiamas per rankeną, perjungiama į **dešininę / kairinę eigą**.

· **Gerai subalansuotas ir ergonomiškas.**

#### Paskirtis:

Skirtas nesudėtingiems montavimo darbams.

#### Atsarginė dalis:

**Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits):** Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

### Techninis aprašymas

Konstrukcija

Pistoletas

Darbinis triukšmas

88 dB(A)

Aukštis

165 mm

Įrankių laikiklio matmenys	3/8 in
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M10
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
maksimalus oro poreikis	678 l/min
Sūkių momento ribos	13 - 80 Nm
maksimali vibracija pagal EN	7 m/s <sup>2</sup>
Gamintojo pavadinimas	W2411
Svoris	1 kg
maksimalus sūkių skaičius	7000 min <sup>-1</sup>
Ilgis	154 mm
Įrankių laikiklio pavaros profilis	□
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Suktuvas