

**HOLEX****Gražtas metaliniams lakštams HSS dvipusis, be dangos, Ø DC h8: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	113421 3
GTIN	4045197963765
Produktų klasė	12B

**Aprašymas****Modelis:**

Paviršius oksiduotas.

**Atsparus lūžiams**, nes trumpi sraigtiniai grioveliai ir sustiprinta šerdis. Centruojanti viršūnė.

**Paviršius nušlifluotas perimetru** (be nuožulų), kad nestrigtų.

Viršūnės forma C.

Konstrukciniai matmenys kaip DIN 1897.

**Paskirtis:**

**Specialiai lakštinio metalo gręžimui.**

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Užspaudimo griovelio ilgis c	11 mm
Norma	DIN 1897
Bendras ilgis L	46 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	6,5 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Smailas kampas	135 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
sausasis	tinka		