



Įspraustinė kiaurosioms kiaurymėms, D1: 7,4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370015 7,4
GTIN	4046368380008
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Pagrindas iš statybinio plieno su plieniniu varžtu.
- Galimas 5 pusių apdirbimas.
- Itin tikslus pakartojimas.
- Lengva apdirbti pagrindą iki pageidaujamo \emptyset .

Paskirtis:

Detalių užspaudimui esamoje kiaurymėje.

Techninis aprašymas

D ₂ mažiausias užspaudimo \emptyset	4,1 mm
Išorinis \emptyset D ₁	7,4 mm
Išorinis \emptyset D	20 mm
maks. užspaudimo plotas	0,13 mm
\emptyset D ₃	M 2
H ₁	7,6 mm

maksimalus užveržimo momentas	0,7 Nm
Užspaudimo jėga	1,1 kN
H	10,7 mm
Ø D ₄	M 2/13,7
Tolerancija Išorinis Ø	h9
Produkto rūšis	Įspraustinė